

Koken**Zestaw nasadek 6-kątnych IMPACT, 3/8 cala, 8 elementów Surface Drive****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	650132
GTIN	4991644011681
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Solidna forma szczególnie do zastosowania wkrętarek udarowych elektrycznych i pneumatycznych. Z otworem poprzecznym i rowkiem wiórowym do mocowania. Czworokąt wewnętrzny wg DIN 3121.

Ze względu na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Skutecznie zapobiega to zapieczeniu wkładek na śrubach.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

w dostawie::

po 1 nasadce kluczy nasadowych nr 650130: Rozm. 9; 10; 13; 14; 15; 16; 17; 19

Szyna magnetyczna o długości 200 mm: 1 sztuka

Opis techniczny

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	3/8 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
liczba części	8
powierzchnia	czernione
nadają się do zastosowania maszynowego	tak
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Øxdługość 2,5X18 mm	650900 2,5X18
Zestaw zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, wraz z wyciągaczem,10-elem. Typ 1	650790 1
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 18 mm	650800 18
Zestaw zacisków zabezpieczających do nasadek 3/8 cala, wraz z wyciągaczem,10-elem. Typ 2	650790 2
Pierścień gumowy do nasadek 3/8 cala Ø 22 mm	650800 22
Kołek łączący do nasadek 3/8 cala Øxdługość 2,5X14 mm	650900 2,5X14
Wyciągacz zacisków zabezpieczających	650785