

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką wersja krótka, rozwartość klucza: 13mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614816 13
GTIN	4045197198969
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu - przełączanie na pracę w lewo i w prawo. Z każdej strony inna rozwartość. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

Opis techniczny

Ø pierścienia D	25,5 mm
długość klucza L	107 mm
wysokość szczęk h ₁	6 mm
rozwartość klucza	13 mm
wysokość pierścienia h ₂	9,3 mm
szerokość szczęk b	27,1 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 2	614850 2
--	----------