

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką z uchylną główką , rozwartość klucza: 17 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614812 17
GTIN	4045197160454
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 233 mm

szerokość szczęk b: 36,6 mm

wysokość szczęk h₁: 7,9 mm

wysokość pierścienia h₂: 10,9 mm

Ø pierścienia D: 33,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 270 Nm

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	270 Nm
wysokość szczęk h ₁	7,9 mm
długość klucza L	233 mm
szerokość szczęk b	36,6 mm
rozwartość klucza	17 mm
wysokość pierścienia h ₂	10,9 mm
Ø pierścienia D	33,3 mm
rozwartości kluczy	metryczne

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie