

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 13 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 13
GTIN	4045197218780
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 180 mm

szerokość szczęk b: 27,1 mm

wysokość szczęk h_1 : 6 mm

wysokość pierścienia h_2 : 9,3 mm

Ø pierścienia D: 25,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 115 Nm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	25,5 mm
wysokość pierścienia h_2	9,3 mm
szerokość szczęk b	27,1 mm
rozwartość klucza	13 mm
wysokość szczęk h_1	6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	115 Nm
długość klucza L	180 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 2	614850 2
--	----------