

**Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 12X13 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 614845 12X13 |
| GTIN | 4045197415899 |
| Klasa artykułu | 61B |

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 12 mm

rozwartość klucza 2: 13 mm

długość całkowita L: 170 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 24,6 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 26,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 8,9 mm

Opis techniczny

| | |
|---|---------|
| długość całkowita L | 170 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D2 | 26,5 mm |
| rozwartość klucza 2 | 13 mm |
| maksymalna \varnothing pierścienia D1 | 24,6 mm |
| rozwartość klucza 1 | 12 mm |
| maksymalna wysokość pierścienia h_2 | 9 mm |
| maksymalna wysokość pierścienia h_1 | 8,9 mm |

| | |
|--------------------|------------------------|
| rozwartości kluczy | metryczny |
| liczba zębów | 5 |
| luz | 5 stopni |
| metoda wykonania | kute matrycowo |
| materiał | stal chromowo-wanadowa |
| powierzchnia | matowa / chromowana |

Akcesoria

| | |
|--|----------|
| Adaptery do kluczy oczkowych zapadkowych typ 2 | 614850 2 |
|--|----------|