

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut stalowy prosty, Ø szczotki: 35 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	578000 35
GTIN	4017359026793
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Szczotka z prostego drutu stalowego, dł. całk. 160 mm, dł. robocza 100 mm, z zaprasowaną złączką z gwintem Whitwortha 1/2".

Zastosowanie:

Do czyszczenia rur, krutek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty), używać gwintowanego adapteru nr 578005.

Pasuje do :

Ø wewn. rury [cale]: 1.1/2 cal

Opis techniczny

Ø szczotki	35 mm
------------	-------

Akcesoria

Przedłużka do szczotek do rur, nr 578000	578010
Gwintowany adapter do szczotek do rur, nr 578000 Ø trzpienia 6 mm	578005