

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 30 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 30
GTIN	4045197553287
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 425 mm

szerokość szczęk b: 65 mm

wysokość szczęk h_1 : 13,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 17 mm

Ø pierścienia D: 60 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 795 Nm

Opis techniczny

Ø pierścienia D	60 mm
wysokość szczęk h_1	13,8 mm
szerokość szczęk b	65 mm
wysokość pierścienia h_2	17 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	795 Nm
długość klucza L	425 mm
rozwartość klucza	30 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie