

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 14 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 14
GTIN	4045197218797
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 193 mm

szerokość szczęk b: 30,9 mm

wysokość szczęk h_1 : 6,6 mm

wysokość pierścienia h_2 : 9,4 mm

Ø pierścienia D: 27,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 160 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	14 mm
długość klucza L	193 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	160 Nm
wysokość pierścienia h_2	9,4 mm
wysokość szczęk h_1	6,6 mm
Ø pierścienia D	27,3 mm
szerokość szczęk b	30,9 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie