

Garant

Klucz oczkowy, dwustronny, zapadkowy, odgięcie pod kątem 15°, rozwartość klucza: 14X15mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614845 14X15
GTIN	4045197416209
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z obustronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

Opis techniczny

długość całkowita L	190 mm
maksymalna wysokość pierścienia h ₂	9,4 mm
rozwartość klucza 2	15 mm
maksymalna Ø pierścienia D2	32,6 mm
maksymalna wysokość pierścienia h ₁	9,4 mm
maksymalna Ø pierścienia D1	28,3 mm
rozwartość klucza 1	14 mm
rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	5
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie