

**Garant**

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,  
rozwartość klucza: 15 mm**


**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 15
GTIN	4045197218803
Klasa artykułu	61B

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 200 mm

szerokość szczęk b: 33,4 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 6,9 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 10 mm

Ø pierścienia D: 28,9 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 200 Nm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	15 mm
długość klucza L	200 mm
wysokość pierścienia $h_2$	10 mm
wysokość szczęk $h_1$	6,9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	200 Nm
Ø pierścienia D	28,9 mm
szerokość szczęk b	33,4 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie