



## Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 16X18 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614845 16X18
GTIN	4045197416216
Klasa artykułu	61B

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, z obu stronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 16 mm

rozwartość klucza 2: 18 mm

długość całkowita L: 230 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D1: 34,5 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D2: 35,6 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_1$ : 9,9 mm

### Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia $h_2$	11 mm
długość całkowita L	230 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D2	35,6 mm
rozwartość klucza 2	18 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_1$	9,9 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D1	34,5 mm
rozwartość klucza 1	16 mm

rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	5
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowa / chromowana