

**Garant**
**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, calowy, rozwartość klucza: 1 cal**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614825 1
GTIN	4045197331298
Klasa artykułu	61B

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 325 mm

szerokość szczęk b: 50,8 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 10,2 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 14,5 mm

Ø pierścienia D: 47,1 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 500 Nm

**Opis techniczny**

wysokość szczęk $h_1$	10,2 mm
rozwartość klucza	1 cal
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	500 Nm
szerokość szczęk b	50,8 mm
wysokość pierścienia $h_2$	14,5 mm
długość klucza L	325 mm
Ø pierścienia D	47,1 mm
rozwartości kluczy	calowe
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie