

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, stalowy, rozwartość klucza: 1/4 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614825 1/4
GTIN	4045197331205
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 136 mm

szerokość szczęk b: 17,1 mm

wysokość szczęk h₁: 4,3 mm

wysokość pierścienia h₂: 7 mm

Ø pierścienia D: 17,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 20 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h ₁	4,3 mm
długość klucza L	136 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	20 Nm
wysokość pierścienia h ₂	7 mm
szerokość szczęk b	17,1 mm
Ø pierścienia D	17,3 mm
rozwartość klucza	1/4 cal
rozwartości kluczy	stalowe
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie