

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 16 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 16
GTIN	4045197218810
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 216 mm

szerokość szczęk b: 34 mm

wysokość szczęk h_1 : 7,1 mm

wysokość pierścienia h_2 : 10,6 mm

Ø pierścienia D: 30,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 250 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	34 mm
Ø pierścienia D	30,3 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	250 Nm
wysokość szczęk h_1	7,1 mm
długość klucza L	216 mm
wysokość pierścienia h_2	10,6 mm
rozwartość klucza	16 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie