

**Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 17X19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614845 17X19
GTIN	4045197416223
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo, z obu stronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 17 mm

rozwartość klucza 2: 19 mm

długość całkowita L: 230 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D1: 34,5 mm

maksymalna \varnothing pierścienia D2: 35,6 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_1 : 10,7 mm

Opis techniczny

maksymalna wysokość pierścienia h_1	10,7 mm
rozwartość klucza 2	19 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D1	34,5 mm
rozwartość klucza 1	17 mm
maksymalna wysokość pierścienia h_2	11,2 mm
długość całkowita L	230 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D2	35,6 mm

rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	5
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowa / chromowana

Akcesoria

Adaptery do kluczy oczkowych zapadkowych typ 3	614850 3
--	----------