



SANDFLEX® Miniaturowa piła kabłąkowa z 2 brzeszczotami (do drewna / metalu)



Dane zamówienia

Numer katalogowy	580950
GTIN	7311518044558
Klasa artykułu	58Z

Opis

Wykonanie:

Ramka ze stabilnej rurki stalowej z pałkami chroniącymi dłonie. Komplet z brzeszczotem do drewna i brzeszczotem bimetalowym. Pasuje do każdej skrzynki narzędziowej.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

Zastosowanie:

Uniwersalne do cięcia drewna, metalu (zob. nr 582500– 582970), a przy zastosowaniu cięciwy powlekanej HM nr 582990 również do glazury, kafli, cegieł, elementów żeliwnych itp. Długość całkowita tylko 300 mm.

wskazówka:

Brzeszczoty zamienne do drewna zob. nr 582985.

długość listków: 300 mm

Opis techniczny

długość całkowita	300 mm
długość listków	300 mm
liczba brzeszczotów	2

Rodzaj produktu

Ręczne piły kabłąkowe

Akcesoria

Brzeszczoty jednostronne,SANDFLEX®, Bimetal	582900
Cięciwa powlekana węglkami spiekanyymi, do glazury, kafli, cegieł, żeliwa itp.	582990
Brzeszczoty jednostronne,Bimetall progressiv	582500
Brzeszczoty jednostronne,bimetalowe	582950
Brzeszczoty jednostronne,SANDFLEX®, Bimetal	582850
Brzeszczoty jednostronne,bimetalowe	582970
Brzeszczot jednostronnydo drewna	582985
Brzeszczoty jednostronne,SANDFLEX®, Bimetal	582920