

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 17 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 17
GTIN	4045197218827
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 233 mm

szerokość szczęk b: 36,6 mm

wysokość szczęk h_1 : 7,9 mm

wysokość pierścienia h_2 : 10,9 mm

Ø pierścienia D: 33,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 270 Nm

Opis techniczny

długość klucza L	233 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	270 Nm
szerokość szczęk b	36,6 mm
wysokość pierścienia h_2	10,9 mm
Ø pierścienia D	33,3 mm
wysokość szczęk h_1	7,9 mm
rozwartość klucza	17 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie