

**LESSMANN**<sup>®</sup>  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut stalowy prosty, Ø szczotki: 63 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	578000 63
GTIN	4017359026632
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Szczotka z prostego drutu stalowego, dł. całk. 160 mm, dł. robocza 100 mm, z zaprasowaną złączką z gwintem Whitwortha 1/2".

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia rur, krutek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty), używać gwintowanego adapteru nr 578005.

**Pasuje do :**

Ø wewn. rury [cale]: 2 1/2 cala

**Opis techniczny**

Ø szczotki	63 mm
------------	-------

**Akcesoria**

Przedłużka do szczotek do rur, nr 578000	578010
Gwintowany adapter do szczotek do rur, nr 578000 Ø trzpienia 6 mm	578005