

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 18 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 18
GTIN	4045197218834
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 239 mm

szerokość szczęk b: 38,6 mm

wysokość szczęk h_1 : 8,1 mm

wysokość pierścienia h_2 : 11,2 mm

Ø pierścienia D: 33,4 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 300 Nm

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	300 Nm
szerokość szczęk b	38,6 mm
rozwartość klucza	18 mm
długość klucza L	239 mm
Ø pierścienia D	33,4 mm
wysokość pierścienia h_2	11,2 mm
wysokość szczęk h_1	8,1 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie