

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Szczotki do rur, drut stalowy prosty, Ø szczotki: 75 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	578000 75
GTIN	4017359026571
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Szczotki cylindryczne na trzpieniu plecionym z drutu ocynkowanego, druty szczotki ustawione po pojedynczej linii spiralnej.

Szczotka z prostego drutu stalowego, dł. całk. 160 mm, dł. robocza 100 mm, z zaprasowaną złączką z gwintem Whitwortha 1/2".

**Zastosowanie:**

Do czyszczenia rur, kratek stalowych, złączek, wymienników ciepła i cylindrów. Do zastosowania maszynowego (tylko prawe obroty), używać gwintowanego adapteru nr 578005.

**Pasuje do :**

Ø wewn. rury [cale]: 3 cale

**Opis techniczny**

Ø szczotki	75 mm
------------	-------

**Akcesoria**

Gwintowany adapter do szczotek do rur, nr 578000 Ø trzpienia 6 mm	578005
Przedłużka do szczotek do rur, nr 578000	578010