

**Szczotka do wykańczania powierzchni, falisty drut INOX, 0,15 mm, Typ: P****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	576805 P
GTIN	4017359592120
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Dł. całkowita ok. 225 mm, 4-rzędowe, dł. robocza 110×20 mm, dł. drutu 20 mm. **korpus z tworzywa sztucznego**, do zastosowania o podwyższonych wymaganiach higienicznych

Zastosowanie:

Duża gęstość drutu do delikatnego czyszczenia powierzchni.

Opis techniczny

materiał korpusu	listwy bukowe tworzywo sztuczne
długość całkowita L	225 mm
materiał pokrycia	INOX, falisty
wysokość pokrycia	0,15 mm
Długość robocza L ₃	110 mm
Długość drutu H ₁	20 mm
szerokość drutu L ₁	20 mm
liczba rzędów pokrycia	4
Rodzaj produktu	Szczotka do wykańczania powierzchni,