

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 19 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 19
GTIN	4045197218841
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 250 mm

szerokość szczęk b: 40,3 mm

wysokość szczęk h_1 : 8,5 mm

wysokość pierścienia h_2 : 11,5 mm

Ø pierścienia D: 34,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 325 Nm

Opis techniczny

rozwartość klucza	19 mm
wysokość pierścienia h_2	11,5 mm
wysokość szczęk h_1	8,5 mm
długość klucza L	250 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	325 Nm
Ø pierścienia D	34,5 mm
szerokość szczęk b	40,3 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 3	614850 3
--	----------