

Garant**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, stalowy, rozwartość klucza: 7/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614825 7/16
GTIN	4045197331236
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo.
Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce.
>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa,
chromowana na matowo.

długość klucza L: 168 mm

szerokość szczęk b: 24 mm

wysokość szczęk h₁: 5,3 mm

wysokość pierścienia h₂: 8,3 mm

Ø pierścienia D: 22,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 80 Nm

Opis techniczny

obciążalność grzechotki momentem obrotowym	80 Nm
długość klucza L	168 mm
wysokość szczęk h ₁	5,3 mm
szerokość szczęk b	24 mm
Ø pierścienia D	22,5 mm
wysokość pierścienia h ₂	8,3 mm
rozwartość klucza	7/16 cal
rozwartości kluczy	calowe
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie