

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 9 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 9
GTIN	4045197218742
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 143 mm

szerokość szczęk b: 19,3 mm

wysokość szczęk h₁: 5 mm

wysokość pierścienia h₂: 7,6 mm

Ø pierścienia D: 19 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 40 Nm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h ₂	7,6 mm
Ø pierścienia D	19 mm
szerokość szczęk b	19,3 mm
rozwartość klucza	9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	40 Nm
wysokość szczęk h ₁	5 mm
długość klucza L	143 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie