

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614870 11
GTIN	4013288212610
Klasa artykułu	63F

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

**Materiał:**

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 165 mm

szerokość szczęk b: 25 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 6,3 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 7,5 mm

Ø pierścienia D: 22 mm

**Opis techniczny**

wysokość pierścienia $h_2$	7,5 mm
wysokość szczęk $h_1$	6,3 mm
długość klucza L	165 mm
rozwartość klucza	11 mm
Ø pierścienia D	22 mm
szerokość szczęk b	25 mm
rozwartości kluczy	metryczne
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER  
liczba wkrętaków 11

614880 11