

**Garant**

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,  
rozwartość klucza: 21 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 21
GTIN	4045197553249
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 286 mm

szerokość szczęk b: 45,7 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 9,6 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 13 mm

Ø pierścienia D: 42 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 375 Nm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	21 mm
wysokość pierścienia $h_2$	13 mm
szerokość szczęk b	45,7 mm
długość klucza L	286 mm
Ø pierścienia D	42 mm
wysokość szczęk $h_1$	9,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	375 Nm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie