

**Garant**
**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, stalowy, rozwartość klucza: 1/2 cal**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614825 1/2
GTIN	4045197331243
Klasa artykułu	61B

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 180 mm

szerokość szczęk b: 27,1 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 6 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 9,3 mm

Ø pierścienia D: 25,5 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 115 Nm

**Opis techniczny**

długość klucza L	180 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	115 Nm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	6 mm
Ø pierścienia D	25,5 mm
szerokość szczęk b	27,1 mm
wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	9,3 mm
rozwartość klucza	1/2 cal
rozwartości kluczy	stalowe
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie