

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 22 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 22
GTIN	4045197553256
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 286 mm

szerokość szczęk b: 45,7 mm

wysokość szczęk h_1 : 9,6 mm

wysokość pierścienia h_2 : 13 mm

Ø pierścienia D: 42 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 410 Nm

Opis techniczny

szerokość szczęk b	45,7 mm
długość klucza L	286 mm
wysokość pierścienia h_2	13 mm
Ø pierścienia D	42 mm
rozwartość klucza	22 mm
wysokość szczęk h_1	9,6 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	410 Nm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie