

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614870 13
GTIN	4013288212597
Klasa artykułu	63F

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 177 mm

szerokość szczęk b: 27,3 mm

wysokość szczęk h_1 : 7 mm

wysokość pierścienia h_2 : 8,5 mm

Ø pierścienia D: 25 mm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	8,5 mm
długość klucza L	177 mm
szerokość szczęk b	27,3 mm
Ø pierścienia D	25 mm
rozwartość klucza	13 mm
wysokość szczęk h_1	7 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Akcesoria

Adapter do kluczy oczkowych z grzechotką Typ 2	614850 2
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 11	614880 11
Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER liczba wkrętaków 4	614880 4