

**Garant****Klucz płaski / oczkowy z grzechotką, stalowy, rozwartość klucza: 9/16 cal****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614825 9/16
GTIN	4045197331250
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. Kute matrycowo. <BR/>Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. <BR/>>Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

długość klucza L: 193 mm

szerokość szczęk b: 30,9 mm

wysokość szczęk h<sub>1</sub>: 6,6 mm

wysokość pierścienia h<sub>2</sub>: 9,4 mm

Ø pierścienia D: 27,3 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 160 Nm

**Opis techniczny**

wysokość pierścienia h <sub>2</sub>	9,4 mm
rozwartość klucza	9/16 cal
długość klucza L	193 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	160 Nm
szerokość szczęk b	30,9 mm
wysokość szczęk h <sub>1</sub>	6,6 mm
Ø pierścienia D	27,3 mm
rozwartości kluczy	calowe
położenie pierścienia	0 stopni

liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie