

**Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 8X9 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Klasa artykułu	61B

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, z obu stronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 8 mm

rozwartość klucza 2: 9 mm

długość całkowita L: 128 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D1: 18,2 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D2: 21,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_1$ : 7,4 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza 1	8 mm
długość całkowita L	128 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_2$	7,4 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_1$	7,4 mm
rozwartość klucza 2	9 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D2	21,5 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D1	18,2 mm

rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	5
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowa / chromowana