

**Garant**

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,  
rozwartość klucza: 24 mm**


**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 24
GTIN	4045197553263
Klasa artykułu	61B

**Opis**
**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieżnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

**Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 325 mm

szerokość szczęk b: 50,8 mm

wysokość szczęk  $h_1$ : 10,2 mm

wysokość pierścienia  $h_2$ : 14,5 mm

Ø pierścienia D: 47,1 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 500 Nm

**Opis techniczny**

wysokość szczęk $h_1$	10,2 mm
szerokość szczęk b	50,8 mm
długość klucza L	325 mm
Ø pierścienia D	47,1 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	500 Nm
rozwartość klucza	24 mm
wysokość pierścienia $h_2$	14,5 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie