

Garant

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką przełączalne, odsadzone o 15° ,
rozwartość klucza: 12 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614820 12
GTIN	4045197218773
Klasa artykułu	61B

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Oczko o szczególnie lekkobieźnej zapadce. Bardzo mała podziałka zapadki, wynosząca 5°.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, powierzchnia chromowana na matowo.

długość klucza L: 174 mm

szerokość szczęk b: 25,9 mm

wysokość szczęk h_1 : 5,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 8,7 mm

Ø pierścienia D: 23,7 mm

obciążalność grzechotki momentem obrotowym: 90 Nm

Opis techniczny

wysokość szczęk h_1	5,8 mm
rozwartość klucza	12 mm
wysokość pierścienia h_2	8,7 mm
długość klucza L	174 mm
szerokość szczęk b	25,9 mm
obciążalność grzechotki momentem obrotowym	90 Nm
Ø pierścienia D	23,7 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	15 stopni
liczba zębów	72
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa.
powierzchnia	matowy chromowany
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie