



## Klucze oczkowe, dwustronne, zapadkowe, odsadzone o 15°, rozwartość klucza: 10X11 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	614845 10X11
GTIN	4045197415882
Klasa artykułu	61B

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo, z obu stronnymi, mocnymi grzechotkami pierścieniowymi o szczególnie małym oporze ruchu. Przełączane do pracy prawo- i lewoskrętnej. Bardzo mały luz zapadki, wynoszący 5°.

#### Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, <BR/>chromowana na matowo.

rozwartość klucza 1: 10 mm

rozwartość klucza 2: 11 mm

długość całkowita L: 150 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D1: 21,5 mm

maksymalna  $\varnothing$  pierścienia D2: 23,1 mm

maksymalna wysokość pierścienia  $h_1$ : 7,6 mm

### Opis techniczny

maksymalna $\varnothing$ pierścienia D2	23,1 mm
maksymalna $\varnothing$ pierścienia D1	21,5 mm
rozwartość klucza 1	10 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_2$	8,2 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
maksymalna wysokość pierścienia $h_1$	7,6 mm
długość całkowita L	150 mm

rozwartości kluczy	metryczny
liczba zębów	5
luz	5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	matowa / chromowana

## Akcesoria

Adaptery do kluczy oczkowych zapadkowych typ 1	614850 1
Adaptery do kluczy oczkowych zapadkowych typ 4	614850 4