

**Klucz płaski / oczkowy z grzechotką JOKER, rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614870 15
GTIN	4013288212573
Klasa artykułu	63F

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. Strona pierścieniowa z mocną grzechotką pierścieniową o drobnym uzębieniu (80 zębów) i małych oporach ruchu, i szczególnie małym luzie 4,5°.

Strona klucza płaskiego z podwójnym profilem 6-kątnym i wymienną, hartowaną płytką metalową służy do przytrzymywania i jako ogranicznik końcowy, zapobiega ześlizgnięciu i umożliwia mały kąt cofania.

Materiał:

Stal chromowo-molibdenowa, chromowana na matowo.

długość klucza L: 200 mm

szerokość szczęk b: 32,3 mm

wysokość szczęk h_1 : 7,8 mm

wysokość pierścienia h_2 : 9,2 mm

Ø pierścienia D: 28,5 mm

Opis techniczny

wysokość pierścienia h_2	9,2 mm
rozwartość klucza	15 mm
wysokość szczęk h_1	7,8 mm
długość klucza L	200 mm
szerokość szczęk b	32,3 mm
Ø pierścienia D	28,5 mm
rozwartości kluczy	metryczne

położenie pierścienia	0 stopni
liczba zębów	80
luz	4,5 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-molibdenowa.
powierzchnia	matowy chromowany
grzechotki przełączalne	nie
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie

Aksesoria

Zestaw kluczy płaskich / oczkowych z grzechotką JOKER
liczba wkrętaków 11

614880 11