

**Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642325 11
GTIN	4045197497703
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Nasadka o profilu **Surface Drive** umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

materiał: stal chromowo-wanadowa

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie): 7/16 cal

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie): 13/32 cal

Ø po stronie napędu: 16,6 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

rozwartość klucza	11 mm
-------------------	-------

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie)	7/16 cal
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie)	13/32 cal
długość	38 mm
Ø po stronie napędu	16,6 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 35-elem. Typ	638025
---	--------