

**PUK®****Piła „PUK” z brzeszczotem uniwersalnym (310) uchwyt przestawny****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	581200
GTIN	4010124300302
Klasa artykułu	58Z

**Opis****Wykonanie:**

Mała i poręczna, wydajne cięcie.

**z drewnianym uchwytem przestawnym, pokrytym lakierem bezbarwnym,** mocowanym w dowolnym miejscu kabłąka. Kabłąk z masywnego, niklowanego, 4-kątnego profilu stalowego.

Piły kabłąkowe o dużych oprawkach mają brzeszczoty mocowane w pałąku w kształcie litery u. Ograniczenie głębokości cięcia ręcznych pił kabłąkowych wyznacza przy tym odległość do kabłąka. Taki kształt uchwytu umożliwia stosowanie wyjątkowo cienkich brzeszczotów, które w przypadku innych kształtów mogłyby ulec wyboczeniu podczas obustronnego bądź nieciągłego cięcia. Z uwagi na niewielką szerokość cięcia cienkie brzeszczoty piły ręcznej zmniejszają ilość skrawania. Dzięki temu ten rodzaj piły to klasyczny standard w obróbce metalu piłami ręcznymi.

**w dostawie::**

Wraz z **uniwersalnym brzeszczotem** do metalu, aluminium, drewna i tworzywa sztucznego. Długość brzeszczotu 150 mm.

**Opis techniczny**

długość całkowita	310 mm
długość listków	150 mm
położenie uchwytu przesuwne	tak
zamontowany brzeszczot	Brzeszczot uniwersalny
Rodzaj produktu	Piła łukowa

---

**Akcesoria**

Zestaw brzeszczotów 12-elem. „PUK” do drewna (313)14  
zębów / cal

581260

Zestaw brzeszczotów 12-elem. do piły do metalu  
„PUK” (312)32 zębów / cal

581250

Zestaw brzeszczotów 12-elem. „PUK”, uniwersalnych  
(310)25 zębów / cal

581270