



## Zestaw kluczy oczkowych dwustronnych, głębk. odsadzonych, liczba wkrętaków: 10ZOLL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Klasa artykułu	63A

### Opis

#### Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości. Chwył owalny.

**STAHLWILLE:** poręczny uchwyt o przekroju dwuteowym. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-drive**.

#### Norma:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Materiał:

**STAHLWILLE** - chromowa stal stopowa, chromowana na podłożu niklu (niełuszczone).  
krawędzie zaokrąglone.

#### Zawartość:

po 1 kluczu nr 615700 / 615000 / 615900 / 615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8;  
19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16 cala

### Opis techniczny

liczba wkrętaków	10
rozwartości kluczy	calowe
położenie pierścienia	75 stopni
metoda wykonania	kute matrycowo

materiał	chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowany (niełuszcząco)