

**HOLEX®****Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 11
GTIN	4045197442055
Klasa artykułu	62A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.  
Z chwytem owalnym.

**Norma:****DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.  
długość klucza L: 182 mm  
maksymalna wysokość szczęk h1: 6 mm  
maksymalna wysokość pierścienia  $h_{2\text{maks.}}$ : 9 mm

**Opis techniczny**

maksymalna wysokość szczęk h1	6 mm
rozwartość klucza	11 mm
długość klucza L	182 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia $h_{2\text{maks.}}$	9 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

