



Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 19X22mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615000 19X22
GTIN	4018754020997
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**.

Zalety:

Profil **AS-drive**:

- **Śruby są chwytane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 615600

Opis techniczny

długość klucza L	300 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	29 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	34 mm

rozwartość klucza 1	19 mm
rozwartość klucza 2	22 mm
rozwartości kluczy	metryczny
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie