

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 22 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 22
GTIN	4045197442161
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 314 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 9,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 14,2 mm

Opis techniczny

długość klucza L	314 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	9,5 mm
rozwartość klucza	22 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	14,2 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

