



Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 10X11mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	615000 10X11
GTIN	4018754020829
Klasa artykułu	63A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.

Chwył profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu **AS-Drive**.

Zaleta:

Profil **AS-drive**:

- **Śruby są chwytane za boki łbów.**
- **Ochrona śrub.**
- **Zwiększona trwałość śrub.**
- **Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.**
- **Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.**

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

wskazówka:

WAŻNE!

W przypadku tego produktu istnieje również alternatywa marki GARANT!

Numer zalecanego produktu: 615600

Opis techniczny

maksymalna \varnothing pierścienia D ₂ maks.	18 mm
rozwartość klucza 2	11 mm
maksymalna \varnothing pierścienia D ₁ maks.	16 mm

rozwartość klucza 1	10 mm
długość klucza L	200 mm
rozwartości kluczy	metryczny
Rodzaj produktu	Kluczy płaskie