

HOLEX®**Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	614900 15
GTIN	4045197442093
Klasa artykułu	62A

Opis**Wykonanie:**

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 230 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 7 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 11 mm

Opis techniczny

rozwartość klucza	15 mm
długość klucza L	230 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	7 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	11 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

