



Klucze oczkowo-płaskie, wersja długa, rozwartość klucza: 18 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	614900 18
GTIN	4045197442123
Klasa artykułu	62A

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich zakresach tolerancji rozwartości.
Z chwytem owalnym.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

długość klucza L: 266 mm

maksymalna wysokość szczęk h₁: 8,5 mm

maksymalna wysokość pierścienia h_{2 maks.}: 12 mm

Opis techniczny

długość klucza L	266 mm
maksymalna wysokość szczęk h ₁	8,5 mm
rozwartość klucza	18 mm
rozwartości kluczy	metryczny
maksymalna wysokość pierścienia h _{2 maks.}	12 mm
położenie pierścienia	15 stopni
metoda wykonania	Kute matrycowo
materiał	Stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowane

