

**Nasadka 6-kątna Surface Drive, 1/2 cala, rozwartość klucza: 30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	642325 30
GTIN	4045197497963
Klasa artykułu	61A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120**. Nasadka o profilu **Surface Drive** umożliwia dobre dopasowanie się i większą skuteczność. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakrętki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych.

**Norma:****DIN 3124****Materiał:**

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

materiał: stal chromowo-wanadowa

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie): 1.3/16 cal

Ø po stronie napędu: 39,8 mm

długość: 44 mm

**Opis techniczny**

odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie)	1.3/16 cal
długość	44 mm

Ø po stronie napędu	39,8 mm
rozwartość klucza	30 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
profil nasadek sześciokątnych	Surfacedrive
norma	DIN 3124
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
materiał	stal chromowo-wanadowa
powierzchnia	chromowana
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 35-elem.  
Typ

638025