

**klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane, sześciokąt: 19 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626030 19
GTIN	7610733002962
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

trzpień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

Powierzchnia chromowana na podłożu niklowym (wielk. 0,7 i 0,9 czernione).

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 219×75 mm

Opis techniczny

powierzchnia	chromowane
długość ramion	219×75 mm
sześciokąt	19 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne