

**Zestaw kluczy trzpieniowych, 6-kątnych chromowane, liczba wkrętek: 5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626040 5
GTIN	7610733085538
Klasa artykułu	63D

**Opis****Wykonanie:**

Trzpień kątowy, optymalne długości ramion. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools. Powierzchnia chromowana, krawędzie nieco sfazowane.

W uchwycie z tworzywa sztucznego.

**Zawartość:**

każdy 1 wkrętak nr 626030, chromowany  
(wielk. 0,71 i 0,89 oksydowane): wielk. 0,71; 0,89; 1,27; 1,5; 2

**w dostawie::**

po 1 wkrętaku nr 626030, chromowanym  
(wielk. 0,7 i 0,9 oksydowane): rozm. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2  
przechowywane w: uchwycie z tworzywa sztucznego

**Opis techniczny**

liczba wkrętek	5
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne
powierzchnia	chromowane

**Akcesoria**

Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 1,3 mm	626030 1,3
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 2 mm	626030 2
Pokrowce z tworzywa sztucznego do wkrętek kątowych 6-kątnych Typ 8	626250 8
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 0,9 mm	626030 0,9
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 1,5 mm	626030 1,5
Klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane sześciokąt 0,7 mm	626030 0,7