

**klucze trzpieniowe, 6-kątne lakierowane proszkowo, sześciokąt: 2 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 626034 2 |
| GTIN | 7610733200764 |
| Klasa artykułu | 63D |

Opis**Wykonanie:**

trzcień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.

powierzchnia niklowana i lakierowana proszkowo. Łatwe wyszukiwanie właściwego rozmiaru dzięki kodowaniu barwą „Rainbow”.

materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.

długość ramion: 58×18 mm

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| długość ramion | 58×18 mm |
| powierzchnia | lakierowane proszkowo |
| sześciokąt | 2 mm |
| materiał | Stop specjalny PB Swiss Tools. |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne |

Akcesoria

| | |
|--|----------|
| Uchwyt z tworzywa sztucznego do wkrętaków kątowych 6-kątnych liczba uchwytów 9 | 627255 9 |
|--|----------|