



Piły tarczowe do drewna, zęby naprzemienne, zgrubne, Ø D arkusza: 300 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	584015 300
GTIN	4045197220714
Klasa artykułu	51S

Opis

Wykonanie:

Pokryte węglnikami spiekanyymi, w wersji precyzyjnej z tarczą podstawową o wysokiej wytrzymałości. Zwymiarowane z nadładkiem ostrza z węglików spiekanych do częstego ostrzenia.

Zastosowanie:

Do najczęściej spotykanych na rynku pił różnych typów.

Typ LWZ do cięcia wzdłużnego i poprzecznego, do wszelkich gatunków drewna i płyt drewnopochodnych.

wskazówka:

Inne piły tarczowe znajdują się w grupie 17.

Ø otworu: 30 mm

Otwory zabieraka liczba/Ø/średnica podziałowa: 2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm

Liczba zębów: 28

szerokość skrawania B: 3,2 mm

Opis techniczny

Ø otworu	30 mm
----------	-------

Liczba zębów	28
Ø D arkusza	300 mm
szerokość skrawania B	3,2 mm
Otwory zabieraka liczba/Ø/średnica podziałowa	2/7/42 i 2/9/46 i 2/10/60 mm