

**klucze trzpieniowe, 6-kątne chromowane, sześciokąt: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	626030 12
GTIN	7610733002931
Klasa artykułu	63D

Opis**Wykonanie:**

trzcień kątowy, zoptymalizowana długość ramienia. Wysoka twardość i szczególna odporność na obciążenia dynamiczne dzięki zastosowaniu specjalnego stopu PB Swiss Tools.
Powierzchnia chromowana na podłożu niklowym (wielk. 0,7 i 0,9 czernione).
materiał: Stop specjalny PB Swiss Tools.
długość ramion: 152×52 mm

Opis techniczny

długość ramion	152×52 mm
powierzchnia	chromowane
sześciokąt	12 mm
materiał	Stop specjalny PB Swiss Tools.
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne